





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 155XL

ΔΙΑΜ. ΑΞΟΝΑ A	ΑΡΙΘ. DASH	B (ΜΕΓ.)	C (ΕΛΑΧ.)	C (ΜΕΓ.)	D	E (ΕΛΑΧ.)	F	G (ΕΛΑΧ.)				J	L	M	N	R	O-RINGS			
								1/2 (ιν.)	5/8 (ιν.)	3/4 (ιν.)	1 (ιν.)						S	T	U	V
5,00	40	9,98	6,50	6,98	6,34	2,2	2,96	8,25	8,38	8,50	8,75	1,32	6,69	2,57	2,05	7,75	353	358	360	362
5,25	42	10,23	6,75	7,23	6,59	2,2	2,96	8,50	8,63	8,75	9,00	1,32	6,94	2,57	2,05	8,00	355	360	361	363
5,50	44	10,48	7,00	7,48	6,84	2,2	2,96	8,75	8,88	9,00	9,25	1,32	7,19	2,57	2,05	8,25	357	361	362	364
5,75	46	10,73	7,25	7,73	7,09	2,2	2,96	9,00	9,13	9,25	9,50	1,32	7,44	2,57	2,05	8,50	359	362	363	365
6,00	48	10,98	7,50	7,98	7,34	2,2	2,96	9,25	9,38	9,50	9,75	1,32	7,69	2,57	2,05	8,75	361	363	364	366
6,25	50	11,23	7,75	8,23	7,59	2,2	2,96	9,50	9,63	9,75	10,00	1,32	7,94	2,57	2,05	9,00	362	364	365	367
6,50	52	11,48	8,00	8,48	7,84	2,2	2,96	9,75	9,88	10,00	10,25	1,32	8,19	2,57	2,05	9,25	363	365	366	368
6,75	54	11,73	8,25	8,73	8,09	2,2	2,96	10,00	10,13	10,25	10,50	1,32	8,44	2,57	2,05	9,50	364	366	367	369
7,00	56	11,98	8,50	8,98	8,34	2,2	2,96	10,25	10,38	10,50	10,75	1,32	8,69	2,57	2,05	9,75	365	367	368	370
7,25	58	12,23	8,75	9,23	8,59	2,2	2,96	10,50	10,63	10,75	11,00	1,32	8,94	2,57	2,05	10,00	366	368	369	371
7,50	60	12,48	9,00	9,48	8,84	2,2	2,96	10,75	10,88	11,00	11,25	1,32	9,19	2,57	2,05	10,25	367	369	370	372
7,75	62	12,73	9,25	9,73	9,09	2,2	2,96	11,00	11,13	11,25	11,50	1,32	9,44	2,57	2,05	10,50	368	370	371	373
8,00	64	12,98	9,50	9,98	9,34	2,2	2,96	11,25	11,38	11,50	11,75	1,32	9,69	2,57	2,05	10,75	369	371	372	374

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

A: Μέγεθος άξονα
B: Μέγιστη διάμετρος πτερυγίου
C: Εσωτερική διάμετρος στυπιοθαλάμου
D: Διάμετρος στυπιοθλίπτη στο στυπιοθάλαμο
E: Ελάχιστο βάθος στυπιοθαλάμου
F: Εξωτερικό μήκος στυπιοθλίπτη

G: Ελάχ. κύκλος μπουλονιού κατά μέγ. μπουλ.
J: Πλάτος φλάντζας της μονάδας σταθερού περιστ.
L: Διάμετρος ασφαλιστικού δακτυλίου
M: Απόσταση από το στυπιοθ. μέχρι τις βίδες ασφ.
N: Απόσταση από το στυπιοθ. μέχρι το O-ring
άξονα

R: Διάμετρος σχισμής σταθερού περιστομίου
S: O-ring του άξονα
T: O-ring του περιστρεφόμενου
U: O-ring του σταθερού
V: O-ring του προσαρμोगέα

Για το στυπιοθλίπτη 155XL:

Οι Οδηγίες εγκατάστασης του στυπιοθλίπτη 155/155A ισχύουν και για το στυπιοθλίπτη 155XL εκτός για τα επόμενα σημεία:
1. Η απόσταση από την πρόσοψη του στυπιοθαλάμου μέχρι το κέντρο του αύλακα του O-ring είναι 52 mm (2,05 ίντσες).

2. Η αφαίρεση του πώματος απόπλυσης θα απαιτήσει ροπή στροφής 71 N.m. (52 ft-lbs).
3. Ο 155XL έρχεται με εγκατεστημένα έξι κλιπ κεντραρίσματος και δώδεκα βίδες με κυπελλοειδή κεφαλή. Για να σφίξετε τον ασφαλιστικό δακτύλιο 155XL στον άξονα, θα

πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στο βήμα 10 για το σφίξιμο του ασφαλιστικού δακτυλίου 155A στον άξονα.

A.W. CHESTERTON CO.

MIDDLESEX INDUSTRIAL PARK, 225 FALLON ROAD, STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180-9101 USA
Τηλέφωνο: (781) 438-7000 • Φαξ: (781) 438-2930 • Ιστοσελίδα: <http://www.chesterton.com>

© A.W.CHESTERTON CO., 1999. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
® Σήμα κατατεθέν ανήκων και εξουσιοδοτημένο από την A.W.CHESTERTON CO. για τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.